


csatlakozó MSSD-C-4P

Cikkszám: 171157

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	22 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú derékszögű aljzat Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint négyzetes konstrukció, MSC négyzetes konstrukció, MSN1
Kábel csavarzat	Pg9
Kábel átmérő	6 ... 8 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	$\leq 1.5 \text{ mm}^2$
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Műanyag
Ház színe	fekete