


Tengely interfész SPC-AIF-SUP-24DC

Cikkszám: 171182

FESTO

[a tengely interfész ághoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Max. áramfelvétel	3 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	-5 % / +25 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tartós ütésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-82 szerint	2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Rezgésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-6 szerint	2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Gyártmány súlya	150 g
Elektromos csatlakozás, terhelő feszültség	Csatlakozó kerek alakú M12x1 5 sarkú
Elektromos csatlakozás, AIF IN	Csatlakozó kerek alakú M9 5 sarkú
Elektromos csatlakozás, AIF OUT	aljzat kerek alakú M9 5 sarkú
Kábelhossz	0.2 m