

# kör keresztmetszetű henger

## DSAS-16- -PPV

Cikkszám: 171481


Kifutó termék

[Zárófedél lengő felfogással.](#)

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO

Minta ábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 250 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	14 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	103.7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	120.6 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	35 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.2 g
Alapsúly 0 mm löketnél	56 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	4.9 g
Pneumatikus csatlakozás	M10x1
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes