

# kör keresztmetszetű henger


## DSAH-25- -P-A

Cikkszám: 171889  
Kifutó termék


FESTO

csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyébe  
merőleges levegő csatlakozással.

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Mintaábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247.4 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	294.5 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	141 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	6.2 g
Alapsúly 0 mm löketnél	212 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	11.1 g
Pneumatikus csatlakozás	M6
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes