

kör keresztmetszetű henger DSAS-25- -PPV-A


Cikkszám: 171966

Kifutó termék

[Zárófedél lengő felfogással.](#)

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	17 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	247.4 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	294.5 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	141 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	6.2 g
Alapsúly 0 mm löketnél	212 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	11.1 g
Pneumatikus csatlakozás	M26x1,5
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes