

# kör keresztmetszetű henger DSAS-50- -PPV-A

Cikkszám: 172638

Kifutó termék


[Zárófedél lengő felfogással.](#)

[Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Minta ábrázolás



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Löklet   | 1 ... 500 mm   |
| Dugattyú átmérő  | 50 mm  |
| Csillapítás  | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható      |
| Üzemi nyomás   | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód   | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez               | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                             | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Környezeti hőmérséklet                                   | -20 ... 80 °C  |
| Csillapítási hossz                                       | 27 mm  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 989 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1,178 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél                            | 892 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként                       | 24.8 g   |
| Alapsúly 0 mm löketnél                                   | 977 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként                       | 40.1 g   |
| Pneumatikus csatlakozás                                  | M45x1,5  |
| Material cover   | Alumínium ötvözet  |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing   | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Material piston rod                                      | erősen ötvözött acél   |