


kör keresztmetszetű henger

DSAQ-50- -PPV-A

Cikkszám: 172649
Kifutó termék

FESTO

Zárófedél a henger tengelyére merőleges levegő csatlakozással.
Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Mintaábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	50 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	27 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	989 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,178 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	892 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	24.8 g
Alapsúly 0 mm löketnél	977 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	40.1 g
Pneumatikus csatlakozás	M45x1,5
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material piston rod	erősen ötvözött acél