


vakdugó QSP14-PTB

Cikkszám: 172987

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukció | Egyenes alak |
| Csomagolási egység | 1 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 2.7 g |
| Felfogási mód | Mounting pin |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 14 mm-es patron |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PA |
| Material of tubing seal | NBR |