


Szívókorong VAS-1-M3-NBR

Cikkszám: 173437

FESTO

A tömítő gyűrű nem tartozik a szállítási terjedelemben.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	0.4 mm
Szívókorong átmérő	1 mm
Hatékony szívóátmérő	0.8 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerekek, standard
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	0.035 N
Felfogó menet	M3
Szívókorong felfogás	M3
Vákuum csatlakozás	M3
Shore keménység	55 +/- 5
Anyag információ, becsavarható tengely	Horgany présöntvény
Anyag információ, szívókorong	NBR