

nyomásszabályozó szelep LR-3/8-D-7-MIDI-NPT

Cikkszám: 173658

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

manométerrel, üzemi nyomás max. 7 bar.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás
Üzemi nyomás	16 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges átváramlás	3,300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	720 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	3/8 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Horgany présöntvény