

szűrő

LF-1/4-D-MINI-A-NPT

Cikkszám: 173681

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Max.kondenzátum mennyiség	22 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,200 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC