

# szűrő

## LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT

Cikkszám: 173698

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Szűrő finomság 5 µm, védőkosárral és kézi kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel lenyomható
Max.kondenzátum mennyiség	43 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Normál névleges áramlás	2,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	3/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	3/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC