

Szűrő LF-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

Cikkszám: 173703

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrőfinomság	5 μm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Max. kondenzátummennyiség	80 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	2 bar...12 bar
Normál névleges átfolyás	3600 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés felerősítővel
1. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC