

# szűrő

## LF-1-D-MAXI-NPT



Cikkszám: 173704

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel lenyomható
Max.kondenzátum mennyiség	80 cm <sup>3</sup>
Csészevédő	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Normál névleges átáramlás	5,300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	1 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC