

# finomszűrő LFMB-3/8-D-MINI-A-NPT

Cikkszám: 173713

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

1 µm-es szűrőpatronnal, fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Sorozat   | D   |
| Méret   | Mini  |
| Szűrő finomság                                      | 1 µm  |
| Kondenzátum leeresztő                               | teljesen automatikus  |
| Üzemi nyomás  | 2 ... 12 bar  |
| Üzemi közeg   | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Nemesgázok        |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten              | Sűrített levegő az ISO 8573-1:2010 [5:7:3] értelmében<br>Nemesgázok |
| Max. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 675 l/min   |
| Min. normál átáramlás a levegőtisztasági osztályhoz | 125 l/min   |
| Szűrő hatásfok                                      | 99.99 %   |
| Csészevédő  | Fém védőkosár   |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                                   |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Közeg hőmérséklet                                   | 1.5 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                              | -10 ... 60 °C   |
| Maradék olaj tartalom                               | 0.5 mg/m <sup>3</sup>   |
| Felfogási mód                                       | Vezeték beépítés<br>tartó derékszöggel<br>választható/egyéb         |
| Beépítési helyzet                                   | függőleges  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                           | 3/8 NPT   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                           | 3/8 NPT   |
| Material housing                                    | Horgany présöntvény   |
| Material filter                                     | bórszilikát szál  |
| Material bowl                                       | PC  |
| Anyag megjegyzés                                    | RoHS konform  |