



# finomszűrő kombináció LFMBA-3/8-D-MINI-NPT

Cikkszám: 173744

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Finomszűrő 1 µm előszűréshez és mikroszűrő 0,01 µm, fém védőkosárral.  
Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző                               | Érték  |
|--|--|
| Méret                                  | Mini   |
| Sorozat                                | D  |
| Beépítési helyzet                      | függőleges   |
| Szűrő finomság                         | 0.01 µm  |
| Szűrő hatásfok                         | 99.9999 %  |
| Kondenzátum leeresztő                  | kézzel lenyomható  |
| Csészevédő                             | Fém védőkosár  |
| Üzemi nyomás                           | 1 ... 16 bar   |
| Üzemi közeg                            | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Nemesgázok |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint<br>Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet                      | 1.5 ... 60 °C  |
| Maradék olaj tartalom                  | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Környezeti hőmérséklet                 | -10 ... 60 °C  |
| Felfogási mód                          | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal                            |
| Pneumatikus csatlakozás 1              | 3/8 NPT  |
| Pneumatikus csatlakozás 2              | 3/8 NPT  |
| Anyag megjegyzés                       | RoHS konform   |
| Material filter                        | bórszilikát szál   |
| Material housing                       | Horgany présöntvény  |
| Material bowl                          | PC   |