


Olajozó LOE-3/4-D-MIDI-NPT

Cikkszám: 173825

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Max. olajtöltési mennyiség	110 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	16 bar
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz	8 l/min
Normál névleges átfolyás	6300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartály alapanyaga	PC