

# sűrített levegő előkészítő egység FRC-1-D-7-MAXI-NPT

Cikkszám: 173890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, maximális kimenőnyomás 7 bar, 40 µm-es szűrővel, fém védőkosárral.

Kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték   |
|------------------------------|---|
| Méret                        | Maxi  |
| Beépítési helyzet            | függőleges  |
| Kondenzátum leeresztő        | kézzel forgatható   |
| Szűrő finomság               | 40 µm   |
| Üzemi nyomás                 | 1 ... 16 bar  |
| Normál névleges átáramlás    | 8,700 l/min   |
| Üzemi közeg                  | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-::-] szerint               |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                           |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Közeg hőmérséklet            | -10 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet       | -10 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya              | 2,520 g   |
| Felfogási mód                | Vezeték beépítés<br>tartó derékszöggel<br>választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1    | 1 NPT   |
| Pneumatikus csatlakozás 2    | 1 NPT   |
| Material housing             | Horgany présöntvény   |
| Material bowl                | PC  |