

# Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

Cikkszám: 173891

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Beépítési helyzet	függőleges
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szűrőfinomság	40 µm
Üzemi nyomás	2 bar...12 bar
Normál névleges átfolyás	8700 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	2520 g
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés felerősítővel
1. pneumatikus csatlakozás	1 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1 NPT
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC