


Lengőkarima SNCS-40

Cikkszám: 174398

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	122 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Alumínium présöntvény
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott