


Közelítéskapcsoló SIES-Q8B-NO-K-L

Cikkszám: 174550

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Névleges kapcsolási távolság	1.5 mm
Biztosított kapcsolási távolság	1.2 mm
Csökkentő tényezők	Alumínium = 0,45 Rozsdamentes acél St 18/8 = 0,8 Réz = 0,4 Sárgaréz = 0,55 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.07 mm
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	Nyitó
Max. kapcsolási frekvencia	3500 Hz
Max. DC kapcsolási frekvencia	1500 Hz
Max. kimeneti áram	200 mA
Feszültségesés	2 V
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Maradék hullámosság	10%
Üresjáratú áram	10 mA
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	3-eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Méret	8x8x40 mm
Rögzítés módja	belső menettel
Beépítés módja	tömör
Terméksúly	39 g

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény krómozott nikkelezett
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Védettség	IP67
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
További érzékelő információk kiválasztása	Különleges kialakítás
Elektromos kimenet	NPN
Az érzékelő verziójának kiválasztása	Alap kivitel