



közelítéskapcsoló SIES-Q8B-PO-K-L

Cikkszám: 174552

FESTO

induktív, kábellel, szintbe építhető, nyitó funkció, a pozitív potenciált kapcsolja.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Névleges kapcsolási távolság	1.5 mm
Garantált kapcsolási távolság	1.2 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 0,45 Nemesacél St 18/8 = 0,8 Réz = 0,4 Sárgaréz = 0,55 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.07 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Nyitó érintkező
Max.kapcsolási frekvencia	3,500 Hz
Max. kapcsolási frekvencia, DC	1,500 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	2 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	≤ 10 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	8x8x40 mm
Felfogási mód	belső menettel
Beépítési mód	szintbe építhető
Gyártmány súlya	39 g
Material housing	Horgany présöntvény krómozott nikkelezett
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Védettség	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L