


kábel csatlakozó aljzattal KMEB-2-24-2,5-LED

Cikkszám: 174844

FESTO

előre szerelt, VUVB, MEBH, MOEBH szelepekhez és N2 mágnesekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	200 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú derékszögű aljzat Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábelhossz	2,5 m
Kábel átmérő	6,2 mm
Kábelszerkezet	3x0,75
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA POM
Material electrical contact	bronz