

fojtószelep GRLO-M5-QS-4-LF-C

Cikkszám: 175057

FESTO

visszacsapó funkció nélkül, lengő csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-4
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	40 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	9 g
Material of threaded plug	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Sárgaréz
Material swivel fitting	Horgany présöntvény