


Fojtószelep GRGO-M5-QS-3-LF-C

Cikkszám: 175063

FESTO

Mindkét átáramlási irányban hatásos. Finom fojtással és QS pillanatcsatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-3
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	40 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	80 l/min
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	14 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: kioldó gyűrű	POM
Anyag információ: szabályozó csavar	Sárgaréz
Anyag információ: lengő csatlakozás	Horgany présöntvény