


Közelítéskapcsoló SMEO-4U-K5-LED-24

Cikkszám: 175401

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Mérési elv	Mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított bipoláris
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Max. kapcsolási frekvencia	800 Hz
Max. kimeneti áram	500 mA
Max. DC kapcsolási kapacitás	10 W
Induktív védőkapcsolás	MZ, MY, ME tekercsekhez illesztve
Rövidzárlat elleni védelem	nem
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...27 V
Maradék hullámosság	10%
Póluscserre elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó kimenet iránya	mentén
Kábelhossz	5 m
Kábelköpeny színe	szürke
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Rögzítés módja	tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	130 g
Ház alapanyaga	PET

Jellemző	Érték
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...60 °C
Védettség	IP67
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L