

# Csatlakozó kábel

## KMP1-02-VI-6-5


Cikkszám: 175585

Kifutó termék

FESTO

VIMP-02 szelepszigethez, készre szerelve 4 ... 6 szelephelyhez, 5 m hosszú.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 300$ V
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 250$ V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Gyártmány súlya	1,200 g
Elektromos csatlakozás	25 sarkú aljzat
Kábelszerkezet	13 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	10 mm
Kábelhossz	5 m
Felfogási mód	szorítókegyellel
Anyag információ, ház	Könnnyűfém présöntvény
Anyag információ, kábelköpeny	PE
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet ezüstözött