

Csatlakozó kábel


KMP1-02-II-8-5

Cikkszám: 175656

Kifutó termék

FESTO

IIMP-02 szelepszígethez, készre szerelve 6...8 szelephelyhez, 5 m hosszú
Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---------------------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi feszültségtartomány AC | ≤ 300 V |
| Üzemi feszültségtartomány DC | ≤ 250 V |
| Áramterhelhetőség | 4 A |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | 5 ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 70 °C |
| Gyártmány súlya | 2,995 g |
| Elektromos csatlakozás | 40 sarkú aljzat |
| Kábelszerkezet | 39 x 0,75 mm ² |
| Kábel átmérő | 17 mm |
| Kábelhossz | 5 m |
| Felfogási mód | szorítókeggyellel |
| Anyag információ, ház | Könnnyűfém présöntvény |
| Anyag információ, kábelköpeny | PE |
| Anyag információ: krimp csatlakozók | Réz ötvözet ezüstözött |