

Ütköző készlet KSM-10

Cikkszám: 175835

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...200 deg
Elfordítási szög	200 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Finom beállítás	-5 deg
Szerkezeti felépítés	Ütköző kar
Pozíciófelismerés	nélkül
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	100 g
Burkolat alapanyaga	Megerősített PA
Ütköző alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált