

# csatlakozó

## EAMC-40-66-15-24

Cikkszám: 176033

FESTO

szervomotoros elektromechanikus hajtóműhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	15 mm
Felfogó átmérő 2	24 mm
Méret	40
Névleges hossz	66 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,500 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	139 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform