

szelep készlet CPV14-BS-5/3G-1/8


Cikkszám: 176057

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ahhoz, hogy két 3/2-utú szeleppel egy 5/3-utú, középhelyzetben zárt szelep funkcióját ellássák.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/3 zárt
Üzemi nyomás	2.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	190 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Horgany présöntvény