

# Kör keresztmetszetű henger

## DSAB-4- -P

Cikkszám: 176153

FESTO

csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyébe eső levegő csatlakozással.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Mintaábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 30 mm
Dugattyú átmérő	4 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	5.6 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	7.5 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1.5 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.8 g
Alapsúly 0 mm löketnél	6 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.2 g
Pneumatikus csatlakozás	M3
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	HNBR NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes