

Kör keresztmetszetű henger

DSAQ-16- -P-A-Q

Cikkszám: 176262

FESTO

Zárfedél a henger tengelyére merőleges levegő csatlakozással, négyzetes dugattyúrúddal.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 250 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Négylapú vezeték
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	103.7 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	120.6 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	35 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	4.9 g
Alapsúly 0 mm löketnél	56 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.2 g
Pneumatikus csatlakozás	M12x1
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes