

Kör keresztmetszetű henger

DSAG-20- -PPV-A-S6

Cikkszám: 176346

FESTO

Zárófedél menetes csappal, 120 °C-ig hőálló tömítésekkel.
Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 320 mm
Dugattyú átmérő	20 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Csillapítási hossz	17 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	158.3 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	188.5 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	79 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	7.2 g
Alapsúly 0 mm löketnél	138 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	3.9 g
Pneumatikus csatlakozás	M20x1,5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes