

Kör keresztmetszetű henger DSAH-20- -PPV-A-CT


Cikkszám: 176356

FESTO

csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyébe
merőleges levegő csatlakozással.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 320 mm
Dugattyú átmérő	20 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	17 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	158.3 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	188.5 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	79 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	7.2 g
Alapsúly 0 mm löketnél	138 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	3.9 g
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes