


Kör keresztmetszetű henger DSAG-25- -PPV-A-S2-CT

Cikkszám: 176409

FESTO

Zárófedél menetes csappal, átmenő dugattyúróddal.
Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Minta ábrázolás

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|--|
| Löklet | 1 ... 500 mm |
| Dugattyú átmérő | 25 mm |
| Dugattyúróúd menet | M10x1,25 |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Dugattyúróúd vég | Külső menet |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Csillapítási hossz | 17 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 247.4 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 294.5 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 141 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 11.1 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 212 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 6.2 g |
| Pneumatikus csatlakozás | M26x1,5 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | NBR TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, dugattyúróúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |