


# Kör keresztmetszetű henger

## DSAS-32- -P-A-S6

Cikkszám: 176441

FESTO

Zárófedél lengő felfogással, 120 °C-ig hőálló tömítésekkel.  
Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 1 ... 500 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 32 mm  |
| Csillapítás                                | P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon          |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 120 °C   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 415 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 483 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 222 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 15.4 g   |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 312 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 8.9 g  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M26x1,5  |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, tömítések                | FPM  |
| Anyag információ, ház                      | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |