

Kör keresztmetszetű henger

DSAQ-40- -PPV-A-Q

Cikkszám: 176480

FESTO

Zárófedél a henger tengelyére merőleges levegő csatlakozással, négyzetes dugattyúrúddal.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	40 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Négylapú vezeték
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	22 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	633 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	754 N
Mozgatott tömeg 0 mm lökethél	469 g
Kiegészítő tömeg 10 mm lökethélként	24 g
Alapsúly 0 mm lökethél	586 g
Kiegészítő tömeg 10 mm lökethélként	15.9 g
Pneumatikus csatlakozás	M32x2
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél