


# Kör keresztmetszetű henger DSAG-40- -PPV-A-S2-CT

Cikkszám: 176513

FESTO

Zárófedél menetes csappal, átmenő dugattyúróddal.  
Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.  
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Minta ábrázolás

## Adatlap

| Jellemző                            | Érték  |
|-------------------------------------|--|
| Löklet                              | 1 ... 500 mm   |
| Dugattyú átmérő                     | 40 mm  |
| Dugattyúróúd menet                  | M12x1,25   |
| Csillapítás                         | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható  |
| Dugattyúróúd vég                    | Külső menet  |
| Üzemi nyomás                        | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód                        | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                         | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály        | 2  |
| Környezeti hőmérséklet              | -20 ... 80 °C  |
| Csillapítási hossz                  | 22 mm  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 633 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 754 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél       | 469 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként  | 24 g   |
| Alapsúly 0 mm löketnél              | 586 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként  | 15.9 g   |
| Pneumatikus csatlakozás             | M32x2  |
| Anyag megjegyzés                    | Réz- és PTFE-mentes  |
| Anyag információ, fedél             | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, tömítések         | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, ház               | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                         |
| Anyag információ, dugattyúróúd      | erősen ötvözött acél                                       |