


lengőkarima SUA-25-R3

Cikkszám: 176885

FESTO

ADVU, AEUU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LBN vagy LN, LSN.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Méret | 25 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Változatok | Kiváló korrózió elleni védelem |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gyártmány súlya | 45 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material mounting | Alumínium ötvözet védőbevonattal |
| Material mounting pin | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material sleeve | Rugóacél |
| Material bearing | Műanyag |
| Material screws | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material lock | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material shaft | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |