

talpas felerősítés CRHC-125

Cikkszám: 176943

FESTO

korrózióálló.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------|--|
| Méret | 125 |
| A következő szabványon alapul: | ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is) |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - különösen erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 1,920 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material mounting | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material screws | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |