

# csatlakozó kábel

## KEA-1-25P-X

Cikkszám: 177415

FESTO

A kábel 1 - 99 m hosszban kapható.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Elektromos csatlakozás	aljzat Sub-D 25 sarkú
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 250$ V
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 250$ V
Áramterhelhetőség	4 A
Kábel átmérő	12 mm
Kábelszerkezet	25x0,34
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet aranyozott
Beépítési helyzet	tetszőleges