


időzítő PZVT-120-SEC

Cikkszám: 177616

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	mechanikus lefutásszámláló pneumatikus hajtóművel
Kikapcsolási nyomás	≤ 0.1 bar
Üzemi nyomás	2 ... 6 bar
Bekapcsolási nyomás	≥ 1.6 bar
Normál névleges átáramlás	50 l/min
Beállítható késleltetési idő	8 ... 120 s
Beállítási pontosság	± 3 s
Szünet időtartam visszaálláshoz	≥ 200 ms
Ismétlési pontosság, idő beállítás	$\pm 1,2$ s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP54 védősapkával és előlap kerettel IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	45 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Pneumatikus csatlakozás	Belső menet: M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	ABS