

# többpólusú elosztó


## MPV-E/A08-M12

Cikkszám: 177671

Kifutó termék

FESTO

[Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Áramterhelhetőség főkhelyenként	4 A
Áramterhelhetőség	12 A
Védettség	IP67 szerelt állapotban IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Gyártmány súlya	200 g
Elektromos csatlakoztatástechnika, be/ki	M12 5 sarkú
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag információ, aljzat	Sárgaréz Horganyzott
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU)