


# kábel csatlakozó aljzattal KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Cikkszám: 177677

FESTO

előre szerelt, VUVB, MEBH, MOEBH szelepekhez és N2 mágnesekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elektromos csatlakozás	5 sarkú derékszögű aljzat Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábelhossz	0.5 m
Kábel átmérő	4.6 mm
Kábelszerkezet	3x0,5
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	TPE-U(PU)
A kábelköpeny színe	fekete
Material housing	PA POM
Ház színe	átlátszó
Material electrical contact	bronz