


csatlakozó kábel

KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Cikkszám: 177678

FESTO

VAD-MYB, VADM, VADMI vákuumgenerátorokhoz és MPV többpólusú elosztóhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, önmetsző csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	54 g
Elektromos csatlakozás	2-pólusú / 3-eres aljzat, derékszögű / dugó, egyenes hasáb alakú kivitel / M8x1
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	1 A
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelszerkezet	2x0,25
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material seals	TPE-O
Material electrical contact	bronz
Material threaded sleeve	Nikkelezett réz