

t csatlakozó CQT-18-15

Cikkszám: 177699

FESTO

[nagy ábrámláshoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	12 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Gyártmány súlya	42 g
Kimenetek száma	2
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	18 mm külső átmérőjű csőhöz/tömlőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	15 mm külső átmérőjű csövekhez
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	POM
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes