

csatlakozó hüvely

CQH-18-QS-16

Cikkszám: 177722

FESTO

[CQ csatlakoztatására QS után.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	11 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Gyártmány súlya	8 g
Pneumatikus csatlakozás 1	CQ-18 csatlakozó
Pneumatikus csatlakozás 2	Csatlakozó: QS-16
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	POM