


műanyag cső

PQ-PA-18X2X3000

Cikkszám: 177730

FESTO

sűrített levegőhöz, vákuumhoz és folyadékokhoz alkalmazható. 3 m
hosszban szállítjuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	18 mm
Belső átmérő	14 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.103 kg/m
Szín	fekete
Material tubing	PA