

Cső PQ-AL-18X1X3000

Cikkszám: 177734

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	18 mm
Belső Ø	16 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...15 bar
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-25 °C...75 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...75 °C
A termék súlya hossz szerint	0.144 kg/m
Szín	ezüst
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet